

# SOLIS

## SIMPLICIDAD Y PROTECCIÓN

Al combinar todo lo fundamental de la protección, SOLIS cuenta un puente nasal y unas patillas antideslizamiento para un uso permanente.



SOLIPSF



SOLIFLASH



SOLIPOL



25 g

**INCLUYE**

Funda microfibra  
ETUIFS



- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO**
- + PATILLAS TIPGRIP ANTIDESLIZAMIENTO**
- + ANTIESTÁTICA (SEGÚN VERSIÓN)**

**bollé**  
SAFETY

# SOLIS

## SIMPLICIDAD Y PROTECCIÓN

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SOLIS	 Ahumada	SOLIPSF	5-3,1  1 F 	 EN166 F 	Antirrayaduras / Antivaho
	 Espejada azul	SOLIFLASH	5-3,1  1 F 	 EN166 F 	Antirrayaduras
	 Polarized	SOLIPOL	5-3,1  1 F 	 EN166 F 	Antirrayaduras

### MARCADO DE LOS OCULARES

#### Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

#### Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

#### Otros símbolos:

 Norma europea  Identificación del fabricante

### MARCADOS DE LA MONTURA

**EN 166** : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

 Norma europea  Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

### TECNOLOGÍA

#### BESP

ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

#### BPOLARIZED

Tecnología aprobada para un uso permanente y certificada con calidad óptica perfecta, ofrece un confort incomparable filtrando la reverberación y los reflejos. Ideal para un ambiente marítimo. B-Polarized filtra el 99,99% de los UVA/UVB.

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA** : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO** : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE** : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

### ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	SOLIPSF	SOLIFLASH	SOLIPOL
Bolsita plástica individual	3660740003586	3660740003593	3660740003722
Caja de 10 gafas de protección	3660740103583	3660740103590	3660740103729
Cartón de 300 gafas de protección	3660740203580	3660740203597	3660740203726

### CARACTERISTICAS

LENSES	PC - 2,0 mm - Curva 8
MONTURAS	Nylon
PATILLAS	PA + TPR
TRENZA	No
ESPUMA	No
OCULAR DE RECAMBIO	No



26/04/2016

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY